



Startere Ecoclick

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT


Gamă variată de startere electronice de calitate superioară pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	4 65 W
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Date despre produs	
Nume comandă produs	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT
Numele complet al produsului	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT

Full EOC	871150069769133
Cod de comandă	69769133
Număr material (12NC)	928392220230
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500697691
Numărător SAP – Pachete per exterior	300
EAN/UPC – Cutie	8711500697752

Cote



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3 mm	21,5 mm