



# Ecoclick Starters

## S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Einzelbetrieb

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	4-65 W
Impulsspannung (min.)	900 V
Primärspannung (min.)	140 V
Spannung (Nom)	220-240 V

Systemeigenschaften	
Kondensator	Ja

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Weiß

Sockelinformation	2 Pin
-------------------	-------


  

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150069769131
Bestell-Produktname	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT
EAN/UPC - Produkt	8711500697691
Bestellcode	69769131
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	200
Material-Nr. (12NC)	928392220238
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

### Hinweise

## Ecoclick Starters

### Abmessungsskizzen



S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR

Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm

