



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/1 FastFit

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	PGJX50 [PGJX50]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	750 h

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (min.)	155000 lm
Lichtstrom (Nom)	172000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	329
Farbkoordinate Y (Nom)	333
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	86 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	2000 W
Lampenstrom (Nom)	18,2 A
Zündspannung (max.)	198 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	PGJX50

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	500 °C


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869667944900
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8
EAN/UPC - Produkt	8718696679449
Bestellcode	67944900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	8
Material-Nr. (12NC)	928410105114
Nettogewicht (Einzelteil)	138,000 g

MSR Gold™ FastFit

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Abmessungsskizzen



MSR Gold 2000/1 FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/1	34 mm	8 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

