



# Barco digital cinema projectors

## XDC 6000 B

Las lámparas Digital Xenon Cinema tipo B resultan idóneas para presentaciones exigentes de cine digital en 3D y 2D. Están diseñadas especialmente para los proyectores Barco. La gama de lámparas Digital Xenon Cinema tipo B ofrece tres potencias nominales: 3000W, 4000W o 6500W. Asimismo, la gama de lámparas Digital Helios tipo BH ofrece tres potencias nominales: potencias nominales de 2000W, 3000W y 4200W. Todas estas lámparas generan la potencia lumínica muy alta necesaria para aumentar al máximo la luminosidad de la pantalla y mejorar el efecto dramático para el espectador. Estas lámparas digitales de larga duración también proporcionan características de temperatura del color constante y cumplen los requisitos más estrictos de estabilidad de arco para satisfacer a todos los clientes. Además de las lámparas Digital Cinema Xenon tipo B, están las lámparas Digital Cinema Xenon tipo C, N, S y TA. Todas se personalizan de forma individual para cada proyector, por lo que hay una lámpara diferente y de ajuste perfecto para cada modelo de proyector que garantiza su rendimiento optimizado.

### Datos del producto


Información general	
Posición de funcionamiento	P15 [Paralelo +/-15D u Horizontal (HOR)]
Vida útil nominal	600 hora(s)

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	6.000 W
Corriente de lámpara (nom.)	170 A
Voltaje (nom.)	35 V
Voltaje (nom.)	35 V

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	XDC 6000 B
Nombre completo del producto	XDC 6000 B
Full EOC	871829124944300
Código de pedido	24944300
Código 12NC	928417606301
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291249443
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291249443

## Plano de dimensiones



Product	O	D	X	B (max)	C (max)	A
XDC 6000 B	7,0 mm	70 mm	152 mm	393 mm	433 mm	170,5 mm

