



Barco digital cinema projectors


XDC-1200B

Las lámparas Digital Xenon Cinema tipo B resultan idóneas para presentaciones exigentes de cine digital en 3D y 2D. Están diseñadas especialmente para los proyectores Barco. La gama de lámparas Digital Xenon Cinema tipo B ofrece tres potencias nominales: 3000W, 4000W o 6500W. Asimismo, la gama de lámparas Digital Helios tipo BH ofrece tres potencias nominales: potencias nominales de 2000W, 3000W y 4200W. Todas estas lámparas generan la potencia lumínica muy alta necesaria para aumentar al máximo la luminosidad de la pantalla y mejorar el efecto dramático para el espectador. Estas lámparas digitales de larga duración también proporcionan características de temperatura del color constante y cumplen los requisitos más estrictos de estabilidad de arco para satisfacer a todos los clientes. Además de las lámparas Digital Cinema Xenon tipo B, están las lámparas Digital Cinema Xenon tipo C, N, S y TA. Todas se personalizan de forma individual para cada proyector, por lo que hay una lámpara diferente y de ajuste perfecto para cada modelo de proyector que garantiza su rendimiento optimizado.

Datos del producto

Información general		Voltaje (nom.)	
Posición de funcionamiento	P5 [p5]	20 V	
Aplicación principal	Cine	Datos de producto	
Vida útil nominal (nom.)	3000 h	Código de producto completo	871829176659900
Imán	-	Nombre de producto del pedido	XDC-1200B
Operativos y eléctricos		EAN/UPC - Producto	8718291766599
Power (Rated) (Nom)	1200 W	Código de pedido	76659900
Vida actual de lámpara	50/70 A	Cantidad por paquete	1
Corriente de lámpara (nom.)	60 A	Numerador - Paquetes por caja exterior	1
Voltaje pico de arranque (máx.)	40000 V	N.º de material (12NC)	928418506301
		Peso neto (pieza)	400,000 g

Plano de dimensiones



Product	O	D	X	B (max)	C (max)	A
XDC-1200B	4,7 mm	46 mm	132 mm	294 mm	343 mm	123 mm

LTIX XDC 1200 B

