



MH-NaSc

MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6

Lámparas de haluro metálico de escandio sodio compuestas por una lamparita de vidrio rellena con gas, que pueden ser transparentes o con revestimiento interno, y un tubo de descarga de cuarzo (DT).

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	H [Colgante o Base arriba (BU)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	640 [CCT of 4000K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	390
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	400
Temperatura de color correlacionada	3900 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	97.5 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	60

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	400.0 W
Voltaje (nominal)	135 V
Voltaje (nominal)	135 V


Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	ED120 [ED 120 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	38 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	440 kWh



Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6
Nombre del producto completo	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6
Full EOC	871150019939310
Descripción de código local	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6
Código del pedido	928480400097
N.º de material (12NC)	928480400097
Código local	244749
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500199393
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8711500200044

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	121 mm	184 mm	290 mm

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6

Lumen Maintenance Diagram - MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6

