



MASTER HPI-T Plus

HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior transparente

Advertencias y seguridad

- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	645 [CCT of 4500K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	365
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	377
Temperatura de color correlacionada	4500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	79 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	65
Longitud de arco O (nominal)	29 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	247 W
Voltaje (nominal)	128 V


Voltaje (nominal)	128 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T46 [T 46 mm]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	36 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	272 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Nombre del producto completo	HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Full EOC	871829167627000
Código del pedido	928481300097

MASTER HPI-T Plus

N.º de material (12NC)	928481300097
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291676270
Numerador: paquetes por caja externa	12


EAN/UPC - Caja	8718291676287
----------------	---------------

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

