



MHN-TD

MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

Lâmpada de vapor metálico de quartzo com duplo contato.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	RX7S [RX7s]
Posição de funcionamento	P45 [Paralelo +/-45D ou Horizontal (HOR)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.500 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	730 [CCT of 3000K]
Fluxo luminoso	13.400 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	81 lm/W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Color rendering index (CRI)	67
Comprimento do arco O (nom.)	17,8 mm


Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	155,0 W
Tensão (Nom.)	96 V
Tensão (Nom.)	96 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	TD
Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	18 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	18 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	155 kWh
Número de registro EPREL	473287

MHN-TD

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Nome do produto completo	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121534900
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO MHN-TD150W-730
Código de encomenda	928482500092
Nº do material (12NC)	928482500092



Código local	MHN-TD150W-730
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291215349
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718291215356

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

