



# Eco passport

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40



## Energía

- Power (Rated) (Nom) : 100.0 W
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.) : 107 lm/W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL) : A+



## Sustancias

- Contenido de mercurio (Hg) (nom.) : 14.3 mg



## Duración

- Fallos vida útil hasta 20% (nom.) : 23500 h
- Fallos vida útil hasta 5% (nom.) : 17000 h
- Fallos vida útil hasta 50% (nom.) : 28000 h

### Descripción general de las especificaciones de nuestro producto medioambiental

En Philips, luchamos por lograr un mundo más saludable y sustentable mediante la innovación. Nuestros esfuerzos sustentables son reconocidos a nivel mundial y se ven reflejados, por ejemplo, en nuestra permanente ubicación en los mejores lugares de rankings mundiales como el Índice Dow Jones de sustentabilidad y el Carbon Disclosure Project. En nuestro proceso de diseño ecológico nos enfocamos en Energía, Peso, Reciclaje, Empaque, Sustancias y Confiabilidad para ver y mejorar el desempeño medioambiental de nuestros productos.

# PHILIPS

2018, Julio 24

Datos sujetos a cambios

Código de pedido : 928483300094