



Pulse Start Metal Halide Standard

MH 150W/640 E26 CL 1SL/24

Les lampes à halogénure métallisé à allumage par impulsion de Philips offrent un système à halogénure métallisé optimisé pour une meilleure efficacité et un flux lumineux plus élevé.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	H [Suspension ou culot vers le haut (BU)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	385
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	390
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	87 lm/W


Indice de rendu des couleurs (IRC)	65
Fonctionnement et électricité	
Consommation	155 W
Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	ED17

Pulse Start Metal Halide Standard

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	11 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	165 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MH 150W/640 E26 CL 1SL/24
Nom complet du produit	MH 150W/640 E26 CL 1SL/24
Code de commande	137521

Numéro de matériau (12 N.C.)	928486000191
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677137526
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	24
EAN/CUP – Boîte	50046677137521

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 150W/640 E26 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	138 mm

