



SON 高壓鈉燈

SON 70W E E27 CO 1CT/24

高壓鈉燈，外層為乳白色卵形燈泡

安全提示

- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
通量測量參考	Sphere
壽命 (故障率 50%) (標稱)	28,000 h

照明技術	
色碼	220 [CCT of 2000K]
色度坐標 X (標稱)	0.540
色度坐標 Y (Nom)	0.420
相關色彩溫度 (規範)	1900 K
光效 (額定) (標準)	80 lm/W
演色性指數 (CRI)	-

運轉與電力	
耗電量	72.5 W
電壓 (標稱)	95 V
電壓 (標準)	95 V

控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡表層	塗層玻璃
燈泡形狀	BF70 [BF 70mm]


認證與應用	
節能省電等級	G
汞 (Hg) 含量 (最大)	16.3 mg
汞 (Hg) 含量 (標稱)	16.3 mg
能源消耗 kWh/1000 h	73 kWh
EPREL 註冊碼	473291

產品資料	
下訂產品名稱	SON 70W E E27 CO 1CT/24
完整產品名稱	SON 70W E E27 CO 1CT/24
完整產品代碼	871150021024130
訂單代碼	928486700091
材質 Nr. (12NC)	928486700091
分子 - 每個包裝的數量	1

SON 高壓鈉燈


EAN/UPC - 產品/案例	8711500210241
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8711500210258

二维绘图




Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

壽命



Life Expectancy Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON 高壓鈉燈

