



SON



SON 70W E E27 CO 1CT/24

Suurpainenatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	28 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	220 [CCT of 2000K]
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,540
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,420
Vastaava värilämpötila (nim.)	1900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	72,5 W
Jännite (nim.)	95 V
Jännite (nim.)	95 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	BF70


Merkinnät ja luokitukset	
Energiatlehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	16,3 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,3 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	73 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473291

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Koko tuotteen nimi	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Full EOC	871150021024130
Paikallisen koodin kuvaus	4825556
Tilauskoodi	928486700091

Tuotekoodi (12NC)	928486700091
Paikallinen koodi	4825556
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500210241



SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC – laatikko	8711500210258

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour – SON 70W E E27 CO 1CT/24

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lumen Maintenance Diagram – SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

