



SON



SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada externa oval opalizada

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	28.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,540
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,420
Temperatura de cor correlacionada	1900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
Color rendering index (CRI)	-

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	72,5 W
Tensão (Nom.)	95 V
Tensão (Nom.)	95 V

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Formato da lâmpada	BF70


Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	16,3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	16,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	73 kWh
Número de registo EPREL	473291

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Nome do produto completo	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Código do produto completo	871150021024130
Código de encomenda	21024130
N.º material (12NC)	928486700091

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500210241
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24


EAN/UPC – Caso	8711500210258
----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

