



SON



SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu capsulă exterioară opalescentă în formă ovală

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	28.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Coordonată cromatică X (nom.)	0,540
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,420
Temperatură de culoare corelată (nom.)	1900 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	80 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	72,5 W
Tensiune (nom.)	95 V
Tensiune (nom.)	95 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Sticlă vopsită
Formă bec	BF70 [BF 70 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	16,3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	16,3 mg
Consum de energie kWh/1000 h	73 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473291
Date despre produs	
Nume comandă produs	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Numele complet al produsului	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Full EOC	871150021024130
Cod de comandă	21024130

Număr material (12NC)	928486700091
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500210241
Numărător SAP – Pachete per exterior	24



EAN/UPC – Cutie	8711500210258
-----------------	---------------

Cote



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Date fotometrice



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Durăta de viață



Life Expectancy Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

