



Eco Passport

SON-T

SON-T 150W E E40 SL/12



Энергопотребление

- Power (Rated) (Nom) : 147.0 W
- Эффективность освещения (ном.) (мин.) : 98 lm/W
- Метка энергоэффективности (EEL) : A+
- Возможность изменения яркости света : Да



Вещества

- Содержание ртути (Hg) (ном.) : 20,4 mg



Срок службы

- Срок службы до 20 % отказов (ном.) : 20000 h
- Срок службы до 5 % отказов (ном.) : 12000 h
- Срок службы до 50 % отказов (ном.) : 28000 h

Обзор экологических характеристик наших продуктов

Компания Philips стремится посредством инноваций сделать мир лучше и устойчивее. Наши инициативы в области экологии признаны во всем мире и находят свое отражение, например, в том, что мы уже долгое время занимаем ведущие позиции в мировых рейтингах, таких как мировой индекс устойчивости Доу-Джонса и Проект по повышению качества отчетности по выбросам углекислого газа. Работая над созданием экодизайна, мы стремимся улучшить экологические характеристики наших продуктов и особое внимание уделяем таким аспектам, как энергопотребление, вес, переработка, упаковка, используемые вещества и надежность.

PHILIPS

2018, Декабрь 11

Данные для изменения
Код заказа : 928487100096