



SON-T

SON-T 150W E E40 SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure tubulaire

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	28 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Température de couleur corrélée (nom.)	2000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	98 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Longueur d'arc O (nom.)	58 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	153 W
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T46 [T 46 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	20,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	162 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SON-T 150W E E40 SL/12
Nom de produit complet	SON-T 150W E E40 SL/12
Full EOC	871829121270600
Code de commande	928487100096
Code 12NC	928487100096
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291212706
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	8718291212713



SON-T

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm



Données photométriques



Light Distribution Diagram - SON-T 150W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 150W E E40 SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - SON-T 150W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 150W E E40 SL/12

