SON-T

SON-T 250W E E40 1SL

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	28.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de color correlacionada	2000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	-
Longitud de arco O (nominal)	66 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	255 W
Voltaje (nominal)	100 V
Voltaje (nominal)	100 V

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	T46 [T 46 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	20,4 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	275 kWh

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON-T 250W E E40 1SL
Nombre del producto completo	SON-T 250W E E40 1SL
Full EOC	872790090673800
Código del pedido	928487200097
N.° de material (12NC)	928487200097
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900906738
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900906745

SON-T

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 250W E E40 1SL	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - SON-T 250W E E40 1SL



Spectral Power Distribution Colour - SON-T 250W E E40 1SL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON-T 250W E E40 1SL



Lumen Maintenance Diagram - SON-T 250W E E40 1SL

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 14 - Datos sujetos a cambios