



SON-T 高壓鈉燈

SON-T 400W E E40 SL/12

高壓鈉燈，外層為透明管狀燈泡

安全提示

- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。


产品数据

一般資訊	
燈座基底	E40
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
壽命 (故障率 50 %) (標稱)	28,000 h
照明技術	
色碼	220 [CCT of 2000K]
相關色彩溫度 (規範)	2000 K
光效 (額定) (標準)	123 lm/W
演色性指數 (CRI)	-
電弧長 O (標稱)	82 mm
運轉與電力	
耗電量	392.0 W
電壓 (標稱)	100 V
電壓 (標稱)	100 V
控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	T46
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	24.5 mg
能源消耗 kWh/1000 h	431 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	SON-T 400W E E40 SL/12
完整產品名稱	SON-T 400W E E40 SL/12
完整產品代碼	871829121292800
訂單代碼	928487300098
材質 Nr. (12NC)	928487300098
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291212928
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8718291212935


SON-T 高壓鈉燈

二维绘图



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm


光度数据



Light Distribution Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 400W E E40 SL/12

壽命



Life Expectancy Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

SON-T 高壓鈉燈

