



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательнее в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [CCT of 2000K]
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	123 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, O (ном.)	82 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	392,0 В
Напряжение (ном.)	100 Вт
Напряжение (ном.)	100 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T46

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	24,5 mg
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	431 kWh


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SON-T 400W E E40 SL/12
Полное название продукта	SON-T 400W E E40 SL/12
Полный код продукта	871829121292800
Код заказа	928487300098
Материал № (12NC)	928487300098
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291212928
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

SON-T

EAN/UPC — короб




8718291212935

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm



Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 400W E E40 SL/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 400W E E40 SL/12

