



SON H



SON H 68W I E27 1CT/24

SON H als Austauschlampe für Quecksilberdampf-Lampen

Hinweise

- Zur Verwendung mit einem für Hochdruck-Quecksilberdampflampen konzipierten Vorschaltgerät
- Nur für Außenanwendungen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	5.350 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	69,0 W
Spannung (Nom)	107 V

Spannung (Nom)	107 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BF70
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	16,2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	16,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	69 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473292
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SON H 68W I E27 1CT/24

Gesamtbezeichnung des Produkts	SON H 68W I E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871869647838700
Bestellcode	47838700
Material-Nr. (12NC)	928494909891
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696478387
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696478394

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
SON H 68W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - SON H 68W I E27 1CT/24

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - SON H 68W I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON H 68W I E27 1CT/24

