



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

MASTERColour CDM MW Eco -lamput ovat keraamisia monimetallilamppuja, joissa on kirkas putkimainen tai pinnoitettu ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ne ovat suunniteltu nimenomaan kvartsilasisia monimetallilamppuja tehokkaammaksi vaihtoehtoiksi jo olemassa oleville valaisimille ja liitäntälaitteille.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytetään ulkoista sytytintä käyttäville suurpaine-elohopea- tai -natriumlampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutuminen aiheuttaisi terveyshaittoja. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat, mieluiten käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- Lämpimän uudelleenikäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisytyttimien käyttö on suositeltavaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	20 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta (min.)	18 900 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	379
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	380
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K

Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	84 lm/W
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	87

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	225 W
Jännite (nim.)	123 V
Jännite (nim.)	123 V


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Kova lasi

MASTERColour CDM MW Eco

Hehkulampun muoto	B90 [B 90 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	27 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	248 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
Koko tuotenimi	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Full EOC	871869673479700
Paikallisen koodin kuvaus	4820094
Tilauskoodi	73479700
Tuotekoodi (12NC)	928495309891
Paikallinen koodi	4820094
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696734797
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718696734803

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

