



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Keramiske damplamper med gjennomsiktig rørformet eller belagt ellipseformet ytterpære, skreddersydd for å erstatte og gi høyere ytelse enn kvartsbaserte damplamper med eksisterende forkoblinger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E40 [E40]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]
Levetid til 20 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20000 h
Systembeskrivelse	Universal
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	96 %
LSF 8000 h Rated	88 %
LSF 12000 h Rated	80 %
LSF 16000 h Rated	63 %
LSF 20000 h Rated	50 %

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysytelse (min.)	18900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	21000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	379
Fargepunkt Y (nom.)	380

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	84 lm/W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	94 lm/W
Fargegjengivelse (min)	84
Fargegjengivelse (nom)	87
LLMF 2000 timer, målt	92 %
LLMF 4000 timer, målt	87 %
LLMF 6000 timer, målt	84 %
LLMF 8000 timer, målt	82 %
LLMF 12000 timer, målt	80 %
LLMF 16000 timer, målt	77 %
LLMF 20000 timer, målt	75 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	223 W
Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	2.2 A
lyskildestrøm (EM) (nom.)	2.09 A
Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	900 s
Tenningsstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	133 V

MASTERColour CDM MW Eco

Spenning (min.)	113 V
Spenning (nom.)	123 V
Kontroller og dimming	
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Hardt glass
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	27 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	250 kWh
UV	
Pet (Niosh) (nom.)	8 h/500lx

Krav til armaturdesign


Lyspæretemperatur (maks.)	350 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	250 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869673479700
Produktnavn for bestilling	MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
EAN/UPC – produkt	8718696734797
Bestillingskode	73479700
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	928495309891
Nettovekt (stykk)	168,000 g

Warnings and safety

Målskisse



CDM-EP MW Eco 230W E40

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

