



# MASTERColour CDM MW Eco

## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Lâmpadas de haleto metálico cerâmicas com lâmpada exterior tubular transparente ou elipsoidal revestida, personalizada para substituir e superar as lâmpadas de haleto metálico de quartzo no controlo existente.

### Avisos e Segurança

- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão com ignitor externo
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os pedaços da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.
- O tempo de arranque a quente pode ser de 15 minutos; por isso, recomendam-se mecanismos de ignição T15.

### Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)		Funcionamento e características elétricas	
Casquilho	E40 [E40]		93 lm/W	Consumo de Energia	225 W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Color rendering index (CRI)	87	Tensão (Nom.)	123 V
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h			Tensão (Nom.)	123 V
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento			
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Acabamento da lâmpada	Transparente		
Fluxo luminoso (Mín.)	18.900 lm	Material da lâmpada	Vidro temperado		
Designação da cor	Branco frio (CW)	Formato da lâmpada	B90 [B 90 mm]		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	379				
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	380				
Temperatura de cor correlacionada	4000 K				
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	84 lm/W				

# MASTERCcolour CDM MW Eco

## Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	27 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	248 kWh

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
Nome do produto completo	MASTERCcolour MW eco MASTERCcolour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Código do produto completo	871869673479700
Código de encomenda	73479700
N.º material (12NC)	928495309891
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696734797
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718696734803

## Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

