



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

MASTERColour CDM MW Eco -lamput ovat keraamisia monimetallilamppuja, joissa on kirkas putkimainen tai pinnoitettu ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ne ovat suunniteltu nimenomaan kvartsilasisia monimetallilamppuja tehokkaammaksi vaihtoehtoiksi jo olemassa oleville valaisimille ja liitännälaitteille.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytetään ulkoista sytytintä käyttäville suurpaine-elohopea- tai -natriumlampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutuminen aiheuttaisi terveyshaittoja. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat, mieluiten käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.
- Lämpimän uudelleenikäynnistyksen aika voi olla enintään 15 minuuttia, joten T15-pulssisyttyttimien käyttö on suositeltavaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E40 [E40]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	20 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	386
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	395
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	83 lm/W


Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	356 W
Jännite (nim.)	118 V
Jännite (nim.)	118 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Kova lasi

MASTERColour CDM MW Eco

Hehkulampun muoto	BD120 [BD 120 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	44,6 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	392 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
Koko tuotenimi	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Full EOC	871869673481000
Paikallisen koodin kuvaus	4820095
Tilauskoodi	73481000
Tuotekoodi (12NC)	928495409891
Paikallinen koodi	4820095
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696734810
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696734827

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

