



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Keramiske damplamper med gjennomsiktig rørformet eller belagt ellipseformet ytterpære, skreddersydd for å erstatte og gi høyere ytelse enn kvartsbaserte damplamper med eksisterende forkoblinger.

Warnings and safety

- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksølv- eller natriumlamper med ekstern tenner
- Det er svært lite sannsynlig at en lyskilde som går i stykker, kommer til å påvirke helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	E40 [E40]	90	
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)	Effektforbruk	356 W
Teknisk belysning		Spenning (nom.)	118 V
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Spenning (nom.)	118 V
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	386	Lyspæreoverflate	Matt
Kromatisk koordinat Y (nom)	395	Lyspæremateriale	Hardt glass
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Lyspæreform	BD120 [BD 120 mm]
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	83 lm/W		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W		

MASTERColour CDM MW Eco

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	44,6 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	392 kWh

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
Fullstendig produktnavn	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Full EOC	871869673481000
Bestillingskode	73481000
Materialenr. (12NC)	928495409891
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696734810
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696734827

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

