



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Lâmpadas de haleto metálico cerâmicas com lâmpada exterior tubular transparente ou elipsoidal revestida, personalizada para substituir e superar as lâmpadas de haleto metálico de quartzo no controlo existente.

Avisos e Segurança

- Para utilização com mecanismo de controlo concebido para lâmpadas de sódio ou mercúrio de alta pressão com ignitor externo
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada se partir, ventile a divisão durante 30 minutos e remova os pedaços da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.
- O tempo de arranque a quente pode ser de 15 minutos; por isso, recomendam-se mecanismos de ignição T15.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	E40 [E40]	90	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 h	Consumo de Energia	356 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão (Nom.)	118 V
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Tensão (Nom.)	118 V
Designação da cor	Branco frio (CW)	Características mecânicas e compartimento	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	386	Acabamento da lâmpada	Transparente
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	395	Material da lâmpada	Vidro temperado
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Formato da lâmpada	BD120 [BD 120 mm]
Eficiência luminosa (nominal) (Mín.)	83 lm/W		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	93 lm/W		

MASTERColour CDM MW Eco

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	44,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	392 kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
Nome do produto completo	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Código do produto completo	871869673481000
Código de encomenda	73481000
N.º material (12NC)	928495409891
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696734810
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718696734827

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

