



Ceramalux ALTO

C400S51/ALTO 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	515
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	112,5 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	20
Fonctionnement et électricité	
Consommation	401,5 W
Courant de la lampe (nom.)	4,6 A
Tension (nom.)	100 V
Tension (nom.)	100 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED18
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	23,5 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	SON 400W E39 ED58 CL SL/12
Nom complet du produit	C400S51/ALTO 12PK
Code de commande	467373
Numéro de matériau (12 CN)	928601139391
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677467371
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677467376

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel



Product

SON 400W E39 ED58 CL SL/12

