



# Ceramalux ALTO

## SON 100W E39 ED75 CL SL/12

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	520
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	420
Temperatura de color correlacionada	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	85 lm/W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	18
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	100.4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	2.1 A
Voltaje (nominal)	55 V
Voltaje (nominal)	55 V
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED-23 1/2
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	22.1 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SON 100W E39 ED75 CL SL/12
Nombre del producto completo	SON 100W E39 ED75 CL SL/12
Descripción de código local	SON 100W E39 ED75 CL SL/12
Código del pedido	928601139890
N.º de material (12NC)	928601139890
Código local	467241
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677467241
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	50046677467246

# Ceramalux ALTO

## Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
SON 100W E39 ED75 CL SL/12	75 mm	196 mm

