



MasterColor CDM-T Elite Med Wattage



MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT

Het Philips MasterColor Elite MW-systeem biedt ongeëvenaarde lichtkwaliteit en prestaties. Het heldere, sprankelend witte licht van de lamp creëert een natuurlijke sfeer die alle verschillende kleursoorten optimaal laat uitkomen. Daarnaast zorgen het hoge rendement van de lamp en het voorschakelapparaat samen voor een lager energiegebruik en lagere eigendomskosten, vergeleken met een 400W HID-metaalhalogeensysteem

Waarschuwingen en veiligheid

- "WAARSCHUWING: Deze lampen kunnen ernstige brandwonden en oogontsteking veroorzaken door kortgolvlige ultravioletstraling indien de buitenballon van de lamp kapotgaat of wordt doorboord. Gebruik deze lampen niet op plaatsen waar mensen langer dan enkele minuten aanwezig zullen zijn, tenzij afdoende afscherming of andere veiligheidsmaatregelen worden gebruikt. Er zijn lampen verkrijgbaar die automatisch doven wanneer de buitenballon kapotgaat of wordt doorboord." Deze lamp voldoet aan de FDA-prestatienorm voor straling 21 CFR paragraaf J. (USA: 21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGZ18 [PGZ18]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	35.500 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Verzadigd rood (R9)	80

Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	105 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	93
Booglengte O (nom.)	14 mm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	315,9 W
Spanning (nom.)	100 V

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Spanning (nom.)	100 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TMW28 [TMW 28 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	25 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	316 kWh
EPREL-registratienummer	473297




Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12
Volledige productnaam	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT
Full EOC	871829154803400
Bestelcode	54803400
Materiaalnr. (12NC)	928601164831
Lokale code	CDMELIT315W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291548034
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291548041

Maatschets



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

