



MasterColor CDM-T Elite Med Wattage



MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT

Philips MasterColor Elite MW-system erbjuder en oöverträffad nivå av ljuskvalitet och prestanda. Lampans glittrande vita ljus skapar en naturlig atmosfär och tar fram det bästa i alla olika typer av färger. Dessutom innebär lampans och ballastens höga effektivitet tillsammans minskad energianvändning och lägre ägandekostnader jämfört med ett 400W Metal Halide HID-system.

Varning och Säkerhet

- R "VARNING: Dessa lampor kan orsaka allvarlig brännskada på huden och ögoninflammation från kortvågs ultraviolett strålning om lampans yttre hölje är trasig eller punkterad. Använd inte där människor kommer att stanna kvar i mer än några minuter om inte tillräckligt skydd eller andra säkerhetsåtgärder används. Vissa lampor som automatiskt släcks när det yttre kuvertet bryts eller punkteras är kommersiellt tillgängliga." Denna lampa överensstämmer med FDA-strålningsprestanda standard 21 CFR underkapsel J. (USA: 21 CFR 1040.30 Kanada: SOR/DORS/80-381)

Produktdata

Allmän information	
Socket	PGZ18 [PGZ18]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	35 500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Mättad röd (R9)	80
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371

Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	105 lm/W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112 lm/W
Färgåtergivningsindex	93
Båglängd O (Nom)	14 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	315,9 W
Spänning (nom)	100 V
Spänning (nom)	100 V

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TMW28 [TMW 28 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	25 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	316 kWh
EPREL-registreringsnummer	473297

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12
-------------------------	-----------------------------------




Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT
Full EOC	871829154803400
Beskrivning av lokal kod	8348103
Beställningsnummer	54803400
Materialnummer (12NC)	928601164831
Lokal kod	8348103
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291548034
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291548041

Måttskiss



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

MasterColor CDM-T Elite Med Wattage

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12

