



MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12

Система освещения средней мощности долго служит, вырабатывает отличный белый свет, подходит для применения как внутри, так и вне помещений

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в герметичных светильниках в корпусе, даже в ходе испытаний, за исключением защищенных версий с цоколем PGZX18, которые разработаны для открытых светильников (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGZ18 [PGZ18]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Характеристики	na [Not Applicable]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	30 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	942 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Насыщенный красный (R9)	80
Координата цветности X (ном.)	0,376
Координата цветности Y (ном.)	0,379

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4140 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	105 лм/Вт
Эффективность (номинальная) (ном.)	112 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	93
Длина дуги, O (ном.)	14 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	315,9 Вт
Напряжение (ном.)	100 Вт
Напряжение (ном.)	100 Вт


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Форма колбы	TMW28 [TMW 28 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (макс.)	25 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	347 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12
Полное название продукта	MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12




Полный код продукта	692234199995600
Код заказа	928601164834
Материал № (12NC)	928601164834
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6922341999956
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	6922341993565

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12	29 мм	1,1 in	28 мм	188 мм	186 мм

Фотометрические данные





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 315W/942 1CT/12

