



# MASTERColour CDM-T Elite MW

## MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Et medium effekts belysningsystem som gir overlegent hvitt lys med lang levetid, til både innendørs og utendørs bruk

### Warnings and safety

- Skal bare brukes i helt innelukket armatur, også under testing, bortsett fra beskyttede versjoner med PGZX18-feste, som er utformet for åpne armaturer (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

Generell informasjon		Korrelert fargetemperatur (nom)	
Sokkelbase	PGZ18 [PGZ18]		4200 K
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	98 lm/W
Referanse for fluksmåling	Sphere	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	108 lm/W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	30 000 time(r)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	942 [CCT of 4200K]	Effektforbruk	210,0 W
Lysytelse	23 000 lm	Spenning (nom.)	98 V
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Spenning (nom.)	98 V
Mettet rød (R9)	80	Kontroller og dimming	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371	Kan dimmes	Nei
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366		

# MASTERC colour CDM-T Elite MW

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TMW28 [TMW 28 mm]

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	23 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	210 kWh
EPREL-registreringsnummer	473298

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
----------------------------	------------------------------------




Fullstendig produktnavn	MASTERC colour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Full EOC	871829113952200
Lokal kodebeskrivelse	3858337
Bestillingskode	13952200
Materialenr. (12NC)	928601164931
Lokal bestillingskode	3858337
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900801804
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291139539

## Målskisse



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

## Fotometriske data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

# MASTERC colour CDM-T Elite MW

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TM Elite 210W/942 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TM Elite 210W/942 1CT

