



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

Keramisk metallhalogenlampa med medelhög effekt som ger överlägset och långvarigt vitt ljus för både inom- och utomhusbruk

Varning och Säkerhet

- Använd endast i helt sluten armatur, även vid testning, utom vad gäller skyddade versioner med PGZX18-sockel, som utformats för öppen armatur (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armatyren måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	PGZ18 [PGZ18]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	23 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Mättad röd (R9)	80
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366


Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	98 lm/W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	210,0 W
Spänning (nom)	98 V
Spänning (nom)	98 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	TMW28 [TMW 28 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	23 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	210 kWh
EPREL-registreringsnummer	473298
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT
Fullständigt produktnamn	MASTERC colour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT




Full EOC	871829113952200
Beskrivning av lokal kod	8348101
Beställningsnummer	13952200
Materialnummer (12NC)	928601164931
Lokal kod	8348101
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900801804
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291139539

Måttskiss



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TMW Elite 210W/942 1CT

MASTERC colour CDM-T Elite MW

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TM Elite 210W/942 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TM Elite 210W/942 1CT

