



# MASTERColour CDM-T Elite MW



## CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

Het middenvermogen verlichtingssysteem dat superieur, langduriger wit licht levert voor zowel binnen- als buitengebruik.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in een volledig afgesloten armatuur, zelfs tijdens testen, met uitzondering van de beschermde uitvoeringen met PGZX18-lampvoet; deze zijn ontworpen voor open armaturen (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                         | PGZX18. [PGZX18.]                   |
| Gebruiksstand                    | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Eigenschappen                    | Protected (P)                       |
| Meetreferentie van lichtstroom   | Sphere                              |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 30.000 hr                           |

| Gegevens lichttechniek                  |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode                               | 942 [CCT of 4200K] |
| Lichtstroom                             | 34.300 lm          |
| Kleuraanduiding                         | Koelwit (CW)       |
| Verzadigd rood (R9)                     | 50                 |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,371              |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,366    |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 4200 K   |
| Lichtrendement (nom.) (min.)            | 99 lm/W  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 109 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 93       |
| Booglengte O (nom.)                     | 14 mm    |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik                   | 315,9 W |
| Spanning (nom.)                   | 100 V   |
| Spanning (nom.)                   | 100 V   |

# MASTERColour CDM-T Elite MW

## Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Lampafwerking | Helder            |
| Lampvorm      | T12 [38 mm (T12)] |


## Keurmerken en classificaties

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Energie-efficiëntielabel      | F       |
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 25 mg   |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 316 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 473302  |

## Productgegevens




|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | CDM Elite TMW 315/942/U/O EU |
| Volledige productnaam            | CDM Elite TMW 315/942/U/O EU |
| Full EOC                         | 871829113960700              |
| Bestelcode                       | 13960700                     |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928601167331                 |
| Lokale code                      | CDMTPELI315W942              |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                            |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8727900862157                |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                           |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291139614                |

## Maatschets



| Product                      | D      | D     | C      |
|------------------------------|--------|-------|--------|
| CDM Elite TMW 315/942/U/O EU | 1,5 in | 38 mm | 193 mm |

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU


Spectral Power Distribution Colour - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

MASTERColour CDM-T Elite MW

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU



Lumen Maintenance Diagram - CDM Elite TMW 315/942/U/O EU

