



# Switch Start Metal Halide Standard

## MH400/U 1/6PK

High performance, Long life and Superior light quality. A compact, energy efficient metal halide lamp that provides crisp, sparkling light with long life and high efficiency.

### Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,385
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,395
Température de couleur proximale (nom.)	3900 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	85 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	98 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	65

Fonctionnement et électricité	
Consommation	400 W
Courant de la lampe (nom.)	3,25 A
Tension (nom.)	135 V
Tension (nom.)	135 V

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED37

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	38 mg


## Switch Start Metal Halide Standard

### Données de produit

Nom du produit de la commande	MH400/U 1/6PK
Nom complet du produit	MH400/U 1/6PK
Full EOC	871829111668400
Code de commande	274498
Numéro de matériau (12 CN)	928601172301

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677274498
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677274493

### Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MH400/U 1/6PK	4,625 in	11,5 in

