



Pulse Start Metal Halide Standard

MS400/U/PS 6/1

Les lampes à halogénure métallisé à allumage par impulsion de Philips offrent un système à halogénure métallisé optimisé pour une meilleure efficacité et un flux lumineux plus élevé.

Mises en garde et sécurité

- « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	na [Not Applicable]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	20 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	640 [CCT of 4000K]
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	385
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	390
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	65


Fonctionnement et électricité	
Courant de la lampe (nom.)	3,25 A
Tension (nom.)	135 V
Tension (nom.)	135 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED37
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	42,0 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	MS400/U/PS 6PK

Pulse Start Metal Halide Standard

Nom complet du produit	MS400/U/PS 6/1
Code de commande	232835
Numéro de matériau (12 CN)	928601179001
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677232832

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677232837

Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)
MS400/U/PS 6PK	4,625 in	11,5 in

