



Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

MH1000/U/BT37 1/6PK

Alto rendimiento, larga vida útil y calidad de luz superior. Lámpara de haluro metálico de bajo consumo compacta que proporciona una luz brillante y nítida con una larga vida útil y una alta eficacia.

Advertencias y seguridad

- R "ADVERTENCIA: Estas lámparas pueden provocar quemaduras graves en la piel e inflamación en los ojos por radiación ultravioleta C si la funda externa de la lámpara está rota o perforada. No usarlas donde las personas permanecerán más de unos pocos minutos a menos que se utilicen medidas de protección adecuadas u otras de precauciones de seguridad. Existen para la venta ciertas lámparas que se anularán de forma automática si se rompe o perfora la funda externa". Esta lámpara cumple con el estándar de emisión de radiación de la FDA, 21 CFR subcapítulo J. (E.U.:21 CFR 1040.30 Canadá: SOR/DORS/80-381)

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	640 [CCT of 4000K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,385
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,390

Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	110 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	65
Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	4,1 A
Voltaje (nominal)	263 V
Voltaje (nominal)	263 V

Lámpara estándar de haluro metálico con interruptor de encendido

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	BT37

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	151,0 mg

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MH1000/U/BT37 1/6PK
--------------------------------	---------------------

Nombre del producto completo	MH1000/U/BT37 1/6PK
Código del pedido	928601179701
N.º de material (12NC)	928601179701
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677321505
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677321500

Plano de dimensiones

Product	D	C (max)
MH1000/U/BT37 1/6PK	4,6 in	11,5 in

