



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Starter EMP

飛利浦 MASTER LEDtube 內建 LED 光源，在傳統線性螢光燈外型中融合了霧面外蓋設計。用來取代具電磁式安定器的 TL-D 36W，這項新的光源提供自然色光，消耗 22W 的系統能源，可省下高達 50% 的能源。這項產品的長使用壽命與出色的流明維持率，將更換燈泡的麻煩減到最少，同時降低了維護成本。提供完整系列，以取代 600、900、1200 與 1500 mm TL-D 燈管。

安全提示


· 註：使用本系列燈具的安裝場所的整體能源效率和光線散佈將依安裝場地而有不同設計。

产品数据

一般資訊		完整產品代碼	
照明技術	LED	完整產品代碼	871829172928000
運轉與電力		訂單代碼	929000299902
線路頻率	50 to 60 Hz	材質 Nr. (12NC)	929000299902
輸入頻率	50 至 60 Hz	分子 - 每個包裝的數量	1
產品資料		EAN/UPC - 產品/案例	8718291729280
下訂產品名稱	MASTER LEDtube Starter EMP	分子 - 每一外盒包裝	40
完整產品名稱	MASTER LEDtube Starter EMP	EAN/UPC - 箱	8718291729303

MASTER LEDtube EM/Mains

二维绘图



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP	3 mm	21.5 mm	34.5 mm

