



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube Starter EMP

Philips MASTER LEDtube tích hợp nguồn sáng LED vào dạng đèn huỳnh quang truyền thống. Thiết kế độc đáo của sản phẩm tạo ra hình ảnh về ngoài đồng nhất hoàn hảo, khó có thể phân biệt với đèn huỳnh quang truyền thống. Những đèn tuýp LED T8 này là sự lựa chọn phù hợp cho hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế để thích ứng với các điều kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm vô song nhờ mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ siêu dài của đèn tuýp này chắc chắn sẽ chinh phục được mọi ứng dụng có yêu cầu cao.

Cảnh báo và An toàn

• LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng những đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Công nghệ chiếu sáng	LED
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MASTER LEDtube Starter EMP
Tên sản phẩm đầy đủ	MASTER LEDtube Starter EMP

Mã sản phẩm đầy đủ	871829172928000
Mã đơn hàng	929000299902
Số vật liệu (12NC)	929000299902
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291729280
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	40
EAN/UPC - Vỏ	8718291729303

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Bản vẽ kích thước



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

