



MASTER LEDtube GA 灯管

MASTER LEDtube Starter EMP

飞利浦 MASTER LEDtube 内建 LED 光源，在传统线性荧光灯外型中融合了雾面外盖设计，这项产品的长使用寿命与出色的流明维持率，将更换灯泡的麻烦减到最少，同时降低了维护成本。提供完整系列。

安全提示

• -


产品数据

一般信息	
照明技术	LED
操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
产品数据	
订单产品名称	MASTER LEDtube Starter EMP
完整的产品名称	MASTER LEDtube Starter EMP

完整产品代码	871829172928000
订购代码	929000299902
材料编号 (12NC)	929000299902
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291729280
计算器 - 每个外包装箱中的包数	40
EAN/UPC - 案例	8718291729303

MASTER LEDtube GA 灯管

二维绘图



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP	3 mm	21.5 mm	34.5 mm

