



Xitanium LED-drivers - licht programmeerbaar

Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt

Philips Xitanium lite programmeerbare Xtreme LED-drivers zijn ontworpen op basis van waardeanalyse om een zorgvuldig geselecteerde set eigenschappen en hoogwaardige prestaties te leveren, wat ze tot een voorkeur maakt voor veel buitentoepassingen. Het assortiment biedt een hoge mate van flexibiliteit met een op maat aan te passen werkvenster, wat differentiatie in het ontwerp van LED-verlichting mogelijk maakt via fijnafstemming van het systeem en voorbereiding voor opwaarderingen van het LED-rendement. Configuratie van programmeerbare drivers is nog nooit zo eenvoudig geweest met de geïntegreerde SimpleSet-functie, een snelle en draadloze manier om instellingen te wijzigen en uit te lezen.

Product gegevens

Algemene informatie		Diagnostiek	
Nominale levensduur	100.000 hr	Uitgangsvermogen (min.)	7 W
Lamptype	LED	Uitgangsstroom (min.)	70 mA
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Uitgangsspanning (max.)	283 V
Rimpel uitgangsstroom (max.)	4 %	Uitgangsspanning (min.)	90 V
Maximaal rendement	92 %	Systeemeigenschappen	
Uitgangsstroom (max.)	700 mA	Centraal DC-gebruik	Nee
Spanning circuitonderbreking (DC) (max.)	340 V	YellowDot-ready	Nee
Aanloopstroom (max.)	53 A	Operationele temperatuur	
Uitgangsvermogen (max.)	150 W	Levensduur T-behuizing (max.)	80 °C
Duur aanloopstroom tot 50% van piek	300 µs		

Xitanium LED-drivers - licht programmeerbaar

T-behuizing maximaal (max.)	90 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	1-10 V
Dimbereik	100-10 %
Voldoet aan D4i	Nee
DynaDimmer	Ja
Constance lichtopbrengst	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Productlengte	240 mm
Behuizing	S240
Totale lengte	240 mm
Totale breedte	59,7 mm
Totale hoogte	37,8 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	38 x 60 x 240 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 10 kV normale modus

Isolatieklasse	Class I and Class II
Keurmerken	CCC-certificaat CE-markering CB-certificaat ENEC-certificaat
Instelopties uitgangsstroom	SimpleSet
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I/II

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt
Volledige productnaam	Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt
Full EOC	871869648164600
Bestelcode	8718696481646
Materiaalnr. (12NC)	929000962806
Lokale code	XILP150WSISXT
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696481646
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696481653

