

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D MASTER LEDspot LV

A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák a kifeszültségű (12V) MR16 halogén lámpák kiváltására szolgálnak. A Philips által szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetően a fényforrás a sztenderd 12V-os elektronikus halogénttranszformátorok széles körével kompatibilis, emellett az 50W-os MR16 Philips halogénlámpáékéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosít. A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák formája a lámpa hátsó részén tökéletesen megegyezik azon halogénlámpák formájával, amelyek kiváltására szolgálnak.



Our Eco passport



Energiatakarékosság

- Szabályozható fényerő: srsz
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 60,00 lm/W
- Teljesítmény (névleges) (névleges): 3.5 W



Kör alak

- Névleges élettartam (névleges): 40000 h



Csomagolás

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,240 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,004 kg



Anyagok

- Megfelel az EU RoHS irányelvnek: No



Súly és anyagok

- Nettó tömeg (darab): 0,024 kg

Energy efficiency ranking / External awards

