

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D MASTER LEDspot 12V

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.



### Our eco passport

Firma Signify wskazuje drogę, aby życie było jaśniejsze a świat lepszy. W naszych działaniach projektowych wprowadzamy innowacje w celu zmniejszenia wpływu na środowisko i większych korzyści dla świata, w którym żyjemy.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



#### Etykieta

- Ściemnialna: brak
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A+
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 60,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3,5 W



#### Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 40000 h



#### Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,240 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,004 kg



#### Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: Tak



#### Masa i materiały

- Waga netto (szt.) SAP: 0,024 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.