



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák a kisfeszültségű (12V) MR16 halogén lámpák kiváltására szolgálnak. A Philips által szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetően a fényforrás a sztenderd 12V-os elektronikus halogéntranszformátorok széles körével kompatibilis, emellett az 50W-os MR16 Philips halogénlámpákéval egyenértékű, nagy fény sugarintenzitást biztosít. A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák formája a lámpa hátsó részén tökéletesen megegyezik azon halogénlámpák formájával, amelyek kiváltására szolgálnak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés	GU4 [GU4]
Névleges élettartam (névleges)	40000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
Műszaki típus	3.5-20W
Technikai adatok	
Színkód	827 [2700 K korrelált színhőmérséklet]
Sugárzási szög (névleges)	24 °
Fényáram (névleges)	210 lm
Fényerősség (névleges)	1000 cd
Színmegjelölés	meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	60,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	200 lm
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítmény (névleges)	3.5 W
Fényforrás árama (névleges)	640 mA
Teljesítmény-egyenérték	20 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	instant full light
Teljesítménytényező (névleges)	0.5
Feszültség (névleges)	12 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	94 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	srsz

MASTER LEDspot LV

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Megfelel kiemelő jellegű világításhoz	Yes
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh


Termékadatok

Teljes termékkód	871869641019600
A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

EAN/UPC - termék	8718696410196
Rendelési kód	41019600
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	12
Anyagszám (12NC)	929001123802
Nettó tömeg (darab)	0,024 kg

Figyelmeztetések és biztonság



Méretezett rajza



LED 3.5-20W 827 MR11 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

Fotometriai adatok



SDPO_LEDspotL_0006-Spectral Power distribution

MASTER LEDspot LV

