



Tubulares LED

LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

La nueva generación de iluminación con tubos LED de menor consumo. Este producto es la solución ideal para la instalación de lámparas en aplicaciones de iluminación general: cumple con los requisitos básicos de iluminación, ofrece importantes ahorros de energía y es ecológico.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	S19 [S19]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	175 °
Flujo luminoso	480 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	73,85 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	83
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6,5 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	Tubo, doble extremo
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Marcas de conformidad	Certificado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh


Tubulares LED

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Nombre completo del producto	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Full EOC	871869641985400
Código de pedido	41985400
Código 12NC	929001126730



Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696419854
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718696419861

Plano de dimensiones




Product	C	D
LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	310 mm	38 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

General uniform lighting - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4



Light Distribution Diagram - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Tubulares LED

