

Other LEDtube

LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Philips LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	S19 [S19]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	15000 h

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	480 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	480 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	6.5 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	45 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Longueur du produit	300 mm


Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non

Other LEDtube

Marques d'homologation	CE marking RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869641985400
Désignation Produit	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Code barre produit (EAN)	8718696419854

Code de commande	41985400
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	929001126730
Poids net (pièce)	0,076 kg



Schéma dimensionnel



Product	C	D
LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	310 mm	38 mm

TLED T8 Diffuse 220V 6W-60W 2700K S19 ND


Données photométriques



© 2012 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 10

LEDtube 310mm 6.5W S19 827 480lm ND

LEDtube 310mm 6.5W S19 827 480lm ND



LEDtube 310mm 6.5W S19 827 480lm ND

Other LEDtube

