



Other LEDtube

LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Lampa Philips LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego. Spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczne oszczędności energii i jest przyjazne dla środowiska.

Dane produktu


Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	S19 [S19]		6,5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Cykl Przelączania	50 000	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h	Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Lighting Technology	LED	Napięcie (Nom)	220-240 V
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Temperatura	
Dane techniczne oświetlenia		Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
Kąt rozsyłu światła (Nom)	175 °	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	480 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Mechanika i korpus	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Kształt bańki	Rurka, dwustronkowa
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73,85 lm/W	Certyfikaty i zastosowania	
Jednorodność barw	<6	Energooszczędny produkt	Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

Other LEDtube

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Pełna nazwa produktu	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
Full EOC	871869641985400
Kod zamówienia	41985400



Materiał Nr (12NC)	929001126730
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696419854
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8718696419861

Rysunki techniczne




Product	C	D
LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	310 mm	38 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

General uniform lighting - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4



Light Distribution Diagram - LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Other LEDtube

