

# Other LEDtube

## LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplampping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	S19 [ S19]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	15000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	480 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	480 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	55 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5

Tensão (Nom.)	220-240 V
---------------	-----------

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controles e regulação	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	300 mm

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh


## Other LEDtube

### Dados do produto

Código do produto completo	871869641985400
Nome de produto da encomenda	LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4
EAN/UPC – Produto	8718696419854
Código de encomenda	41985400
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
N.º material (12NC)	929001126730
Peso líquido (Peça)	0,076 kg



### Desenho dimensional




Product	C	D
LED 6.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4	310 mm	38 mm

TLED T8 Diffuse 220V 6W-60W 2700K S19 ND

### Dados fotométricos



LEDtube 310mm 6.5W S19 827 480lm ND



## Other LEDtube

