

Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto


| Información general | | Temperatura | |
|---|---------------------------------|---|---|
| Tapa-base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) | Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s |
| Ciclo del interruptor | 50.000 | Factor de potencia (fracción) | 0.5 |
| Lighting Technology | LED | Voltaje (nominal) | 220-240 V |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí | | |
| Información técnica sobre la luz | | | |
| Código de color | 740 [CCT of 4000K] | Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
| Ángulo de haz (nominal) | 240 ° | T° estuche máxima (nominal) | 60 °C |
| Flujo luminoso | 800 lm | | |
| Designación de color | Blanco frío (CW) | Controles y atenuación | |
| Temperatura de color correlacionada | 4000 K | Regulable | No |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 100,00 lm/W | | |
| Consistencia de color | < 7 | Mecánica y carcasa | |
| Índice de producción de color (IRC) | 73 | Forma del foco | T8 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % | | |
| Operación y aspectos eléctricos | | | |
| Frecuencia de línea | 50 to 60 Hz | Aprobación y aplicación | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | Producto de ahorro de energía | Sí |
| Consumo de energía | 8 W | Apto para iluminación acentuada | No |
| | | Marcas de aprobación | Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur |

Tubos LED Ecofit T8

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Consumo de energía kWh/1000 h | 8 kWh |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G |
| Nombre del producto completo | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G |
| Full EOC | 871869965769700 |
| Descripción de código local | Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G |
| Código del pedido | 929001127611 |



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| N.º de material (12NC) | 929001127611 |
| Código local | 929001127611 |
| Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8718699657697 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 20 |
| EAN/UPC - Caja | 8718699657703 |

Plano de dimensiones




| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|-------------------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G | 25,68 mm | 28 mm | 588,5 mm | 595,5 mm | 602,5 mm |

Datos fotométricos



General uniform lighting - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G



Light Distribution Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G

Tubos LED Ecofit T8


Vida útil




Life Expectancy Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G



Life Expectancy Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G



Life Expectancy Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G

Lumen Maintenance Diagram

Tubos LED Ecofit T8

