

Tubos LED Ecofit T8

Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	765 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso	800 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	< 7
Índice de producción de color (IRC)	73
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	8 W


Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para iluminación acentuada	No
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur

Tubos LED Ecofit T8

Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G
Nombre del producto completo	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G
Full EOC	871869965771000
Descripción de código local	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G



Código del pedido	929001127711
N.º de material (12NC)	929001127711
Código local	929001127711
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699657710
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699657727

Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	25,68 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Light Distribution Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G


Tubos LED Ecofit T8

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G


Vida útil




Life Expectancy Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G



Life Expectancy Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G



Life Expectancy Diagram - Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G

Tubos LED Ecofit T8

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram

